

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 110404/50
GTIN	4067263092827
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250752 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DNMG 110404 Soort HB7020

250752 HB7020