

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 150608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 150608/30
GTIN	4067263092872
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250762 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150608 Soort HB7020

250762 HB7020