

**HOLEX®****CNMG 160608 set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 160608 set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,55 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Snijdiepte $a_p$	1 - 6 mm

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snikanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal