

**CNMG 120408, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 SW05 Soort: SW05

Spaanbreker: MU

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	Ti
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MU
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien