


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:
120412/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 120412/30
GTIN	4067263093114
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,8 - 4,25 mm
Inhoud	251226 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 120412 Soort HB7020

251226 HB7020