

**Garant****Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 120408/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 120408/50
GTIN	4067263093268
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251324 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SNMG 120408 Soort HB7020

251324 HB7020