

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 120412/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 120412/50
GTIN	4067263093282
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 4,25 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251326 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 120412 Soort HB7020

251326 HB7020