

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160408/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2555 160408/50
GTIN	4067263093428
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Inhoud	251544 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TNMG 160408 Soort HB7020

251544 HB7020