

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 150612/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 5,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251330 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 150612 Soort HB7020

251330 HB7020