


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HBT020, Grootte / aantal:
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2558 160404/30
GTIN	4067263093435
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	251564 HBT020
Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TNMG 160404 Soort HBT020

251564 HBT020