

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2561 160408/30
GTIN	4067263843771
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 280 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251804 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VNMG 160408 Soort HB7020

251804 HB7020