

Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen WNMG, HB7020, Grootte / aantal: 080408/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2568 080408/50
GTIN	4067263093725
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	85 - 260 mm/min
Aantal	50
Inhoud	252208 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

WNMG 080408 Soort HB7020

252208 HB7020