

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal:
160608/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2571 160608/50
GTIN	4067263093909
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250168 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Aantal	50
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HB7130-2

250168 HB7130-2