

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT130, Grootte / aantal:  
120412/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2573 120412/50
GTIN	4067263094005
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	250198 HBT130
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 135 mm/min
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 120412 Soort HBT130

250198 HBT130