

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT130, Grootte / aantal:
160608/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2573 160608/50
GTIN	4067263094029
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 135 mm/min
Inhoud	250204 HBT130
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HBT130

250204 HBT130