


Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 160608/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2574 160608/50
GTIN	4067263094104
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Inhoud	250334 HB7130-2
Voeding f	0,35 - 0,45 mm/omw,
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HB7130-2

250334 HB7130-2