

Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 160612/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2574 160612/50
GTIN	4067263094128
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 5,5 mm
Inhoud	250336 HB7130-2
Voeding f	0,35 - 0,45 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160612 Soort HB7130-2

250336 HB7130-2