

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7130-2, Grootte / aantal:
110404/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2577 110404/30 |
| GTIN | 4067263094234 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud | 250752 HB7130-2 |
| Voeding f | 0,2 - 0,4 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 170 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7130-2 |
| Spaanbreker | VM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

DNMG 110404 Soort HB7130-2

250752 HB7130-2