

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7130-2, Grootte / aantal:
110408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2577 110408/30
GTIN	4067263094258
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250754 HB7130-2
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110408 Soort HB7130-2

250754 HB7130-2