

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT130, Grootte / aantal:
110404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2579 110404/30
GTIN	4067263094333
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	250780 HBT130
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110404 Soort HBT130

250780 HBT130