

Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 150612/50**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2580 150612/50 |
| GTIN | 4067263094425 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,35 - 0,45 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,8 - 3,75 mm |
| Inhoud | 250864 HB7130-2 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 170 mm/min |
| Aantal | 50 |
| Soort | HB7130-2 |
| Spaanbreker | VG |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7130-2

250864 HB7130-2