

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160405R/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2541 160405R/30
GTIN	4067263094555
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 250 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,35 - 4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	251030 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

KNUX 160405R Soort HB7020	251030 HB7020
---------------------------	---------------