

Garant**Freeskop, 45° afschuining HPC, ongecoat, Ø D h10: 25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	210350 25
GTIN	4045197543158
Artikelklasse	21M

Omschrijving

Opmerking:Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technische beschrijving

Snijlengte L ₂	25 mm
Snijkant-Ø D	25 mm
Koplengte l	45 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,28 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,22 mm
Opnamegrootte	24 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Totale lengte L	71 mm
Coating	ongecoat
Serie	TopCut
Soort	HU730
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	W
Spiraalhoek	42 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1xD mm
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie	0,3xD bij kanten mm
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	nee
Geschikte opname	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	530 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	450 m/min	N
CuZn	beperkt geschikt	320 m/min	N
Olie	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

Montagesleutel Type 21X5	219987 21X5
Opzetadapter voor momentsleutel Type 21X5	219986 21X5