


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT020, Grootte / aantal:  
11T304/50****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2627 11T304/50 |
| GTIN          | 4067263095545    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,25 - 2,75 mm               |
| Inhoud                              | 260507 HBT020                |
| Voeding $f$                         | 0,2 - 0,3 mm/omw,            |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 240 mm/min             |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HBT020                       |
| Spaanbreker                         | PM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## Accessoires

DCMT 11T304 Soort HBT020

260507 HBT020