

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7020, Grootte / aantal:  
11T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	260462 HB7020
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DC.T 11T304 Soort HB7020

260462 HB7020