

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
120404/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2628 120404/30
GTIN	4067263095613
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 4,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	260765 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 120404 Soort HB7020

260765 HB7020