

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T308/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2628 09T308/50
GTIN	4067263095606
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260763 HB7020
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SCMT 09T308 Soort HB7020

260763 HB7020