

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T304/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2628 09T304/30
GTIN	4067263095576
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Inhoud	260762 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 09T304 Soort HB7020

260762 HB7020