

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 16T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2632 16T304/50
GTIN	4067263095767
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
Inhoud	260986 HB7020
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TC.T 16T304 Soort HB7020

260986 HB7020