

**HOLEX Pro Form machine-roltap met smeergroeven 6HX, TiN, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139180 M8
GTIN	4069515003537
Artikelklasse	12I

Omschrijving**Uitvoering:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

Tolerantieklasse: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Krachtige roltap voor gebruik in een **breed scala aan materialen.**

- **HSS-E-PM materiaal voor hoge slijtvastheid.**
- **Geoptimaliseerde HIPIMS TiN-coating van de nieuwste generatie.**

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Serie	Pro Form
Draadspoed	1,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Totale lengte L	90 mm
Draadafmeting	M8
Aantal spaangroeven	5
Kerngat-Ø richtwaarde	7,45 mm
Aantal snijkanten Z	5
Schroefdraad-Ø	8 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm

Draaddiepte	24 mm
Coating	TiN
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	geel
Producttype	Roltap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	20 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	20 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt