

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 16T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2632 16T304/30
GTIN	4067263095750
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260986 HB7020
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

TC.T 16T304 Soort HB7020

260986 HB7020