

**HOLEX Pro Form machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139370 10X1
GTIN	4069515003674
Artikelklasse	12I

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Form: Krachtige roltap voor gebruik in een **breed scala aan materialen**.

- **HSS-E-PM materiaal voor hoge slijtvastheid.**
- **Geoptimaliseerde HiPIMS TiN-coating van de nieuwste generatie.**

Volgens DIN 374.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	6
Serie	Pro Form
Schroefdraad-Ø	10 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Aantal spaangroeven	6
Totale lengte L	90 mm
Kerngat-Ø richtwaarde	9,55 mm
Draadspoed	1 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadafmeting	M10×1
Schacht-Ø D _s	7 mm
Draaddiepte	30 mm
Coating	TiN

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 374
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	20 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	20 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		