




Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 16T304/30



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2635 16T304/30
GTIN	4067263095811
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261018 HBT020
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TCMT 16T304 Soort HBT020

261018 HBT020