

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2636 110304/30
GTIN	4067263095859
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	261224 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 110304 Soort HB7020

261224 HB7020