


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 16T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2635 16T308/50
GTIN	4067263095842
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Inhoud	261019 HBT020
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TCMT 16T308 Soort HBT020

261019 HBT020