


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 16T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2635 16T304/50
GTIN	4067263095828
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261018 HBT020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	50
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

TCMT 16T304 Soort HBT020

261018 HBT020