

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 110304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2643 110304/30
GTIN	4067263096030
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261472 HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 110304 Soort HBT020

261472 HBT020