

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2640 160408/50
GTIN	4067263096023
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	261459 HB7020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VC.T 160408 Soort HB7020

261459 HB7020