

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 09T308/50****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2644 09T308/50 |
| GTIN          | 4067263096184    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 170 mm/min             |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,55 - 3,25 mm               |
| Inhoud                              | 260152 HB7130-2              |
| Voeding $f$                         | 0,2 - 0,4 mm/omw,            |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HB7130-2                     |
| Spaanbreker                         | VM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

## Accessoires

CC.T 09T308 Soort HB7130-2

260152 HB7130-2