

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2639 160404/30
GTIN	4067263095934
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261257 HBT020
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBMT 160404 Soort HBT020

261257 HBT020