



BMT-langsopname, BMT: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	319885 40
GTIN	4069515004190
Artikelklasse	32U

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.

Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

- **Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.**
- **Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.**
- **Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.**
- **Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.**

Toepassing:

Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers. hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.

- **ACCUWAY: UT-200**
- **DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (onderste revolver = BMT 40)**

- **GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52**
- **TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 T-groefstukken); TS-3000 T20 (3 T-groefstukken); TS-4000 T20 (3 T-groefstukken); TS-5000 T20 (3 T-groefstukken)**

Opmerking:

Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.

Technische beschrijving

b ₂	65 mm
L ₁	70 mm
h ₂	78 mm
L ₂	62 mm
h ₁	20 mm
x	70 mm
Producttype	Beitelhouder