

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	261458 HB7020
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 160404 Soort HB7020

261458 HB7020