


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 09T304/50****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2647 09T304/50 |
| GTIN | 4067263096269 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,2 - 0,3 mm/omw, |
| Inhoud | 260211 HBT130 |
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 135 mm/min |
| Aantal | 50 |
| Soort | HBT130 |
| Spaanbreker | MM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CCMT 09T304 Soort HBT130

260211 HBT130