


**CNMG 120408 set van 10 stuks, Soort: HBX020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 120408 set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Spaanbreker	PM
Snijdiepte $a_p$	1 - 6,5 mm

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal