

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 11T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2651 11T308/30
GTIN	4067263096597
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260508 HBT130
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DCMT 11T308 Soort HBT130

260508 HBT130