

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 11T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2648 11T308/30
GTIN	4067263096511
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Inhoud	260464 HB7130-2
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	DCMT11T308
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

---

## Accessoires

DC.T 11T308 Soort HB7130-2

260464 HB7130-2