



## Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 120404/30



### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2655 120404/30
GTIN	4067263096818
Artikelklasse	GGN

### Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260793 HBT130
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Accessoires

SCMT 120404 Soort HBT130

260793 HBT130