

Garant**Meelopende draaibancenter met drukweergave, Morseconus: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321760 3
GTIN	4069515008358
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- De in te stellen druk (spankracht) is direct op het kijkglas van de manometer in kN afleesbaar.
- Korte, stabiele constructie met lang geleide as. Gereedschap doorgehard en fijn geslepen.
- Precisielagering voor hoge axiale belasting en een hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.
- Lengtecompensatie door verenpakket.

Punthoek 60°.

Toepassing:

Overall waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.

- Als tegencenter voor kopmeeners nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 omdat de meeners altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
- Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
- Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
- Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Nuttige lengte B	112 mm
Maximale rondlooptfout	0,01 mm

Gegevensblad

Grootste punt-Ø 30° A	28 mm
Puntlengte C	31 mm
Voor werkstukgewicht	450 kg
Morseconus	MK3
Grootste punt-Ø 60° A	12 mm
Behuizings-Ø D	66 mm
Maximale axiale spankracht	650 daN
Veerweg	2 mm
Producttype	Centreerpunt