

Garant

Draai-wisselplaat DCGW 070204 FN, MKD



Bestelgegevens

Bestelnummer	265921 NU
GTIN	4069515008471
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Universele spaanbreker (NU) voor alle non-ferrometalen en synthetische materialen (PMMA, POM, acryl, enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Soort	MKD
Snedecondities	continu

Gegevensblad

Snijkantuitvoering	NU
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Snijmateriaal	MKD
Voeding f	0,005 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCGW 070202 FN
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien