

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 16T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2656 16T308/50
GTIN	4067263096924
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Inhoud	260988 HB7130-2
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 4 mm
Aantal	50
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TCMT 16T308 Soort HB7130-2

260988 HB7130-2